



Modulárny zverák dlhý, Šírka čelustí A: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362105 125
GTIN	2050001774262
Trieda položky	35G

Popis

Prevedenie:

- Jednoduchá mechanická obsluha (do 3,5 t).
- Jednoduché nastavenie šírky upnutia.
- Strojový zverák so sťahovacími čelustami.
- Tvrdosť HRC 60.
- Rovnobežnosť 0,02 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane vťahovacích čelustí, 1 dorazu obrobku, 2 kusov drážkovaných kameňov č. 362160, veľk. 16/16, 1 upínacieho kľúča, 1 kľúča s priečnou rukoväťou.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

Rozsah upínania b	320 mm
Výška základného telesa G	40 mm
Výška čelusti C	40 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Gerardi 125
Lícovacia drážka priečna n	16 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna l	16 mm
Šírka čelustí A	125 mm

Celková dĺžka L	520 mm
Hmotnosť	18,3 kg
maximálna upínacia sila pri 60 Nm	25 kN
Séria	Gerardi 125
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16	362160 12/16
Pohyblivá čeľusť (kus) pre šírku čeľustí 125	362143 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 18/16	362160 18/16
Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čeľusť (kus) pre šírku čeľustí 125	362146 125
Upínací prvok kompletný (kus) pre šírku čeľustí 125	362144 125
Hranolová čeľusť (kus) pre šírku čeľustí 125	362125 125
Pohyblivý modulárny prvok (kus) pre šírku čeľustí 125	362145 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16	362160 16/16
Hladká predsadzovacia čeľusť, tvrdá (kus) pre šírku čeľustí 125	362147 125
Dvojica svoriek pre šírku čeľustí 125	362120 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16	362160 20/16
Modulárny prvok pevný (kus) pre šírku čeľustí 125	362150 125
Hladká predsadzovacia čeľusť, mäkká (kus) pre šírku čeľustí 125	362148 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16	362160 14/16