

**Modulárny zverák dlhý, Šírka čelustí A: 150/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Trieda položky	35G

Popis**Prevedenie:**

- Jednoduchá mechanická obsluha (do 3,5 t).
- Jednoduché nastavenie šírky upnutia.
- Strojový zverák so sťahovacími čelustami.
- Tvrdosť HRC 60.
- Rovnobežnosť 0,02 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane vťahovacích čelustí, 1 dorazu obrobku, 2 kusov drážkovaných kameňov č. 362160, veľk. 16/16, 1 upínacieho kľúča, 1 kľúča s priečnou rukoväťou.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

Hmotnosť	32 kg
Celková dĺžka L	580 mm
Lícovacia drážka priečna n	16 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Gerardi 150
Rozsah upínania b	360 mm
Výška čelusti C	50 mm
Výška základného telesa G	50 mm

Šírka čelustí A	150 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna I	16 mm
maximálna upínacia sila pri 80 Nm	30 kN
Séria	Gerardi 150
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16	362160 16/16
Uhlová horná čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362130 150
Modulárny prvok pevný (kus) pre šírku čelustí 150	362150 150
Stredná čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362142 150
Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362146 150
Hranolová čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362125 150
Pohyblivý modulárny prvok (kus) pre šírku čelustí 150	362145 150
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16	362160 20/16
Hladká predsadzovacia čelusť, mäkká (kus) pre šírku čelustí 150	362148 150
Upínací prvok kompletný (kus) pre šírku čelustí 150	362144 150
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16	362160 12/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 18/16	362160 18/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16	362160 14/16
Horná čelusť hranola (kus) pre šírku čelustí 150	362135 150
Hladká predsadzovacia čelusť, tvrdá (kus) pre šírku čelustí 150	362147 150

Dvojica svoriek pre šírku čelustí 150	362120 150
Pohyblivá čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362143 150