

HOLEX**Značkovač, Ø stopky d: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	358740 12
GTIN	4045197707482
Trieda položky	32B

Popis**Prevedenie:**

Puzdro z hliníka so stopkou Weldon. Plynulé nastavenie predpínacej sily. Hĺbka seku 0,1 – 0,3 mm.

Výhoda:

Zhutnenie povrchu, aby nedochádzalo k oslabeniu alebo porušeniu materiálu. Rýchlosť označovania zodpovedá maximálnemu posuvu. Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, čím sa predĺži životnosť špeciálnej ihly. Vhodné na označovanie okrúhlych povrchov. Na použitie na sústruhu. Vysoká procesná bezpečnosť. **Rýchla výmena ihiel** rýchlym vytiahnutím. Nerovnosti obrobkov až do 7 mm (podľa konkrétneho vyhotovenia) budú kompenzované.

Použitie:

Na značenie širokej škály materiálov, ako sú hliník, titán, oceľ, bronz, meď, mosadz, plasty atď. S menším hrotom ihly je možné značiť povrch s tvrdosťou až 57 HRC.

Rozsah balenia:

Veľ. 12 – vrátane **3 ihiel** č. 358745 Veľ. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Veľ. 20 – vrátane **3 ihiel** č. 358745 Veľ. 0,3 – 0,6 – 1,0.

Technický opis

L	66 mm
Ø stopky d	12 mm
Ø D ₁	3 mm
Druh produktu	Popisovacie náradie

Príslušenstvo

Náhradná ihla Polomer 0,6	358745 0,6
Náhradná ihla Polomer 1,0	358745 1,0
Náhradná ihla Polomer 0,3	358745 0,3
Náhradná ihla Polomer 0,5	358745 0,5
Náhradná ihla Polomer 0,8	358745 0,8