

**Číselník IP54, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Trieda položky	42C

**Popis****Prevedenie:**

Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, **chránené proti striekajúcej vode, oleju a nečistotám**. Merací čap na stopke s gumovým husím krkom, na hornom konci utesnený ochranným puzdrom. Zadná stena je utesnená, sklo a vonkajší krúžok sú pevne priskrutkované. Ø upínacej stopky 8 mm h6.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Technický opis**

Kalibrácia	C1
Ø púzdra	58 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm
Rozsah merania	10 mm

Meracia sila	0,7 - 1,6 N
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Norma	DIN 878
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselník

### Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

### Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 19/7	434900 19/7
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15

Oceřový dotyk Typ 2	434900 2
Oceřový dotyk Typ 20	434900 20
Oceřový dotyk Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Tvrđokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceřový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceřový dotyk Typ 19/8	434900 19/8
Tvrđokovový dotyk Typ 14	434910 14
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceřový dotyk Typ 13	434900 13
Oceřový dotyk Typ 39	434900 39
Oceřový dotyk Typ 24	434900 24
Oceřový dotyk Typ 12	434900 12
Oceřový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceřový dotyk Typ 17	434900 17
Oceřový dotyk Typ 16	434900 16
Oceřový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceřový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceřový dotyk Typ 32	434900 32
Oceřový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceřový dotyk Typ 10	434900 10
Oceřový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceřový dotyk Typ 40/10	434900 40/10
Oceřový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceřový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrđokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrđokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrđokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceřový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceřový dotyk Typ 14/30	434900 14/30

Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 19/11	434900 19/11
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 19/10	434900 19/10
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 19/9	434900 19/9
Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432260 58