

**Garant****KNUX 160410L, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	1 mm
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Tvarovač triesky	2,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410L
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

