

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružín	259044 2
Držiak ISO-kód	A25T PCKNR/L12
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	32 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Odsadenie stredu $L_3$	17 mm
Klinok	259015 2
Podložka	259031 2
Skrutka klinku	259018 8
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania $L_2$	23 mm
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 2	259031 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 2	259015 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500