

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250042 32/12 |
| GTIN | 4045197710987 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|----------------|
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 40 mm |
| Podložka | 259031 2 |
| Odsadenie stredu L_3 | 22 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. |
| Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 |
| Držiak ISO-kód | A32U PCKNR/L12 |
| Veľkosť doštičiek | 12 mm |
| Skrutka klinku | 259018 2 |
| Klinok | 259015 2 |
| Súprava pružín | 259044 2 |
| Celková dĺžka L | 350 mm |
| Výška upínania L_2 | 31 mm |
| Uhol nastavenia k | 75 Stupeň |
| Ø stopky D_s | 32 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3xD |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Vnútorne chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Skrutka klinku Typ 2 | 259018 2 |
| Podložka Typ 2 | 259031 2 |
| Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2 | 259047 2 |
| Klinok Typ 2 | 259015 2 |
| Súprava pružín 10-dielne Typ 2 | 259044 2 |
| Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3 | 674242 3 |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |