

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Trieda položky	21T

Popis

Upozornenie:

Používajte s vymeniteľnou doštičkou KNUX 1604..L.

Technický opis

Upínacia príložka	259038 17
Kolík	259049 4
Pružina	259046 3
vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Skrutka pre čelusť	259021 3
Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava pružín	259044 3
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Držiak ISO-kód	A32U CKUNR/L16
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Podložka	259031 6
Celková dĺžka L	350 mm
Výška upínania L_2	31 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	32 mm

Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorhá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorhé chladienie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 6	259031 6
Upínacia príložka Typ 17	259038 17
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Kolík Typ 4	259049 4
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Pružina Typ 3	259046 3
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Súprava pružín10-dielne Typ 3	259044 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600