

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 2
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka klinku	259018 8
Súprava pružín	259044 2
Držiak ISO-kód	A25T PCKNR/L12
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Klinok	259015 2
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500