

**Garant****Presný kuželový záhlbník, veľmi dlhý 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150372 25
GTIN	4045197710772
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

**Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami**, radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s užšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C, **s extra dlhou valcovou stopkou**.

**Technický opis**

Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ot,
Tolerancia stopky	h9
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,8 mm
Ø predvrtania	3,8 mm
pre skrutky so zápusťou hlavou DIN 7991	M12
Vonkajší Ø	25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	168 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		