

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	A32U PCKNR/L12
Súprava pružín	259044 2
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	40 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Podložka	259031 2
Odsadenie stredu $L_3$	22 mm
Klinok	259015 2
Skrutka klinku	259018 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	350 mm
Výška upínania $L_2$	31 mm
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Ø stopky $D_s$	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Klinok Typ 2	259015 2
Podložka Typ 2	259031 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500