

Garant**Podvozok pre palety, Šírka ložnej plochy × hĺbka: 1200X800/Hmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Trieda položky	91T

Popis

Prevedenie:

Pevná konštrukcia z uholníkovej ocele so 4 zachytávacími rohmi na uchytenie plochých a klieťkových paliet. Pneumatiky z plnej gummy Elastic s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami (s brzdou) a náboje uložené vo valčekových ložiskách. S praktickým tlačným držadlom. Ergonomická rukoväť s pláštom Haptoprene® zabezpečuje najvyššie pohodlie – aj s mokkými alebo masnými rukami.

Použitie:

Na upnutie plochých a klieťkových paliet.

Povrchová úprava farby:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Technický opis

Nosnosť	1200 kg
Ø kolesa	160 mm
Materiál Koleso	pružné celogumové
Počet radiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hmotnosť	39 kg

Výška	300 mm
Výška ložnej plochy	245 mm
Šírka	1275 mm
Šírka nakladacej plochy	1210 mm
Hĺbka ložnej plochy	810 mm
Hĺbka	875 mm
Posuvná rukoväť	áno
Druh produktu	Podvozok pre palety