


**Garant****Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 20 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212670 ALU
GTIN	4045197712462
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

**Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.**

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia:  $\pm 0,015$  mm.**

**Použitie:**

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.

**Technický opis**

Typ	HLINÍK
Rezný materiál	HM
Typ	HU7810
Posuv $f_z$ v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,25 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 60$ HRC	0,2 mm
Posuv $f_z$ v titáne $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie