

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 32 mm Helix, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212695 ST1400
GTIN	4045197712592
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.**

Použitie:

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem. S drážkou na triesky pre materiály s dlhými trieskami.

Technický opis

Typ	ST1400
Rezný materiál	HM
Typ	HB7520
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,35 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

