


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 12 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212650 ALU
GTIN	4045197712172
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.**

Použitie:

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Rezný materiál	HM
Typ	HU7810
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,2 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,15 mm
Posuv f_z v titáne > 850 N/mm ²	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie