



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222065 52/5
GTIN	4960664719617
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Ø rezných hrán D_c	52 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229718 (15IP; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D_3	35 mm

Velkosť vymeniteľnej doštičky	10
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	87 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	102 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	34,4 mm
Uhol rampy α _{max}	0,6 Stupeň
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229718
------------------	--------