

HOLEX**3D kloubové rameno, Typ: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442114 600
GTIN	4045197713179
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Mechanické 3D klbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri klby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové klby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Technický opis

Dĺžka Klbové rameno L ₁	287 mm
Dĺžka Klbové rameno L ₂	223 mm
Ø vonkajšieho závitú dole	M10×1,25
Ø vnútorného závitú hore	M6
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 2	442140 2
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA