

**HOLEX****Magnetický merací statív s jemným nastavením na stípike, Typ: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	441180 240
GTIN	4045197713193
Trieda položky	42D

**Popis****Prevedenie:**

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Gulové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Štandardný držiak číselníka na upnutie stopky  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm a držiaci hranol, jemné nastavenie na držiaku číselníka.

**Technický opis**

Prilnavosť	800 N
Dĺžka Kĺbové rameno L <sub>2</sub>	101 mm
maximálne zaťaženie	4 kg
Dĺžka Kĺbové rameno L <sub>1</sub>	110 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm

Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
Vykladanie	282 mm
Pripojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0