

HOLEX**Magnetický merací statív s jemným nastavením na stípike, Typ: 290****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	441180 290
GTIN	4045197713308
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Štandardný držiak číselníka na upnutie stopky \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm a držiaci hranol, jemné nastavenie na držiaku číselníka.

Technický opis

Šírka magnetického podstavca	50 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	129 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Dĺžka magnetického podstavca	80 mm
Vykladanie	349 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	149 mm

Prilnavosť	800 N
maximálne zaťaženie	8 kg
Pripojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0