


HOLEX**Modulární svěrák, Šírka čelustí A: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362110 125
GTIN	4045197708229
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- **Strojový zverák s vťahovacími čelustami.**
- **Jednoduché mechanické ovládanie (do 3,5 t).**
- **Jemné nastavenie rozsahu upínania.**
- **Tvrdené puzdro HRC 60.**
- **Paralelnosť 0,02 mm.**

Rozsah balenia:

Vrátane dorazu obrobku, 2 ks drážkovacích kameňov podobných ako č. 362160 veľkosti 18/16, 1 upínacieho kľúča, 1 skrutkovača na skrutky s vnútorným šesťhranom, 4 upínkami.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	modulárny HOLEX 125
Výška základného telesa G	40 mm
Lícovacia drážka priečna n	16 mm
Rozsah upínania b	150 mm
Hmotnosť	18,5 kg
Lícovacia drážka pozdĺžna l	16 mm

Celková délka L	345 mm
Šírka čelustí A	125 mm
Výška čelusti C	40 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16	362160 12/16
Hranolová čelusť (kus) pre šírku čelustí 125	362127 125
Hladká predsadzovacia čelusť, tvrdá (kus) pre šírku čelustí 125	362147 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16	362160 14/16
Hladká predsadzovacia čelusť, mäkká (kus) pre šírku čelustí 125	362148 125
Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čelusť (kus) pre šírku čelustí 125	362146 125
Uhlová horná čelusť (kus) pre šírku čelustí 125	362132 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16	362160 20/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16	362160 16/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 18/16	362160 18/16