

HOLEX**Upínač, HSK-A 100 krátky, Ø upnutia D1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304397 25
GTIN	4045197709264
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	25
Vonkajší Ø D	65 mm
Upínač	HSK-A 100 krátky
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-4
Norma upínača	DIN 69893

Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 25	309880 25
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 25	309900 25
Nástrčný kľúč pre trubičku pre prívod chladenia HSK pre HSK 25	309890 25