

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie