

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie