

**Garant****WNMG 060408, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie