

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 231630 12 |
| GTIN | 4045197709981 |
| Trieda položky | 21M |

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok $5 \times D$.
Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,27 mm/ot, |
| pre veľkosť základného prvku | 12 mm |
| Ø D | 12 mm |
| Séria | HiPer Drill |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Typ | HU7810 |
| Rezný materiál | HM |
| Položstandard | áno |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh produktu | Rezná vložka na vrtanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|--------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 250 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 200 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 150 | N |
| CuZn | vhodný | 180 | N |
| mokrú maximum | vhodný | | |