

**Garant****SCMT 09T304, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie