

Garant**Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231630 10
GTIN	4045197709912
Trieda položky	21M

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave $\leq 20 \mu\text{m}$. Pre otvory do presnosti IT9.

Upozornenie:

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok $5 \times D$.

Pilotné otvory vrtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Technický opis

Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,25 mm/ot,
pre veľkosť základného prvku	10 mm
Ø D	10 mm
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Uhol špičky	135 Stupeň

Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Položstandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	150	N
CuZn	vhodný	180	N
mokrú maximum	vhodný		