

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133327 G1/8
GTIN	4062406081119
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:****GARANT Master Tap INOX:**

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre **bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám**, ako aj **látok Duplex**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu**
- **Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie**
- **Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť**

Výhoda:

Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	29,19 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Ø závitú	9,73 mm

Stúpanie závitov	0,907 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Chodov na palec	28
Veľkosť závitov	G1/8
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitov	G
Vrcholový uhol závitov	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	9	M
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný