

**Garant****Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 29,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231630 29,5
GTIN	4045197710642
Trieda položky	21M

**Popis****Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.  
Sústrednosť v zmontovanom stave  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pre otvory do presnosti IT9.

**Upozornenie:**

Rezné dáta sa vzťahujú na základný prvok  $5 \times D$ .  
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

**Technický opis**

Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,49 mm/ot,
Ø D	29,5 mm
pre veľkosť základného prvku	29 mm
Séria	HiPer Drill
Počet výmien/rezných hrán	1
Uhol špičky	135 Stupeň

Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Položstandard	áno
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	150	N
CuZn	vhodný	180	N
mokrú maximum	vhodný		