

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie