

**DCGT 11T301, Typ: PR1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260384 PR1225
GTIN	
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,1 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Ďalšie použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 2,5 mm
Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,
Lamač triesok	MFP-SK
Hlavné použitie	M
Typ	PR1225
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T301
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie