

**CC.T 060204, Typ: PR1225**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260092 PR1225 |
| GTIN | |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|--------------------|
| Lamač triesok | MFP-SK |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Hlavné použitie | M |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 50 - 110 m/min |
| Ďalšie použitie | P |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 1 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie | 50 - 150 m/min |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Posuv f | 0,03 - 0,15 mm/ot, |
| Typ | PR1225 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 060204 |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Tolerancia | G |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |