


Garant**CC.T 120404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260064 HB7020 |
| GTIN | 4045197710819 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Posuv f | 0,05 - 2,5 mm/ot, |
| Lamač triesok | SS |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 150 - 400 m/min |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Hlavné použitie | P |
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Typ | HB7020 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120404 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |