

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie