

Garant**Držiak upichovacieho noža eco s vnútorným prívodom chladiaceho média,
Stopka Ø d1: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319132 50
GTIN	4045197717207
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- So špeciálnou, nastaviteľnou guľovou striekacou dýzou pre optimálne chladenie čepele – nezávisle od hĺbky vpichu.
- Teplota na hlavnej, ako aj vedľajšej čepeľi sa značne zníži a umožní výrazné zvýšenie rýchlosti rezania.
- Pevný držiak upichovacieho noža pre upichovacie planžety.
- Upnutie planžety pomocou upínaczej dosky.

Použitie:

Na použitie upichovacích planžiet rôznych výrobcov.

Upozornenie:

Uzatváracia skrutka pre guľovú striekaciu dýzu vrátane. Pri používaní konvenčných upichovacích planžiet sa uzatvorí bočný prenos chladiacej kvapaliny cez planžetu! Vhodné upínacie pazúry č. 279840 2 a vhodné skrutky č. 279815 14. Pozri zoznam náhradných dielov.

Technický opis

L ₁	62 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 50

pre výšku planžety	32 mm
Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
L_2	100 mm
Výška H_1	75,5 mm
Výška H_2	47 mm
Druh produktu	Držiak upichovacích planžiet VDI