


Garant**Držiak upichovacieho noža Eco prevrátený s vnútorným prívodom chladiaceho média, Stopka Ø d1: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319133 30
GTIN	4045197717245
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- So špeciálnou, nastaviteľnou guľovou striekacou dýzou pre optimálne chladenie čepele – nezávisle od hĺbky vpichu.
- Teplota na hlavnej, ako aj vedľajšej čepeli sa značne zníži a umožní výrazné zvýšenie rýchlosti rezania.
- Pevný držiak upichovacieho noža pre upichovacie planžety.
- Upnutie planžety pomocou upínaciej dosky.

Použitie:

Na použitie upichovacích planžiet rôznych výrobcov.

Upozornenie:

Uzatváracia skrutka pre guľovú striekaciu dýzu vrátane. Pri používaní konvenčných upichovacích planžiet sa uzatvorí bočný prenos chladiacej kvapaliny cez planžetu! Vhodné upínacie pazúry č. 279840 2 a vhodné skrutky č. 279815 14. Pozri zoznam náhradných dielov.

Technický opis

pre výšku planžety	32 mm
L ₁	47 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30

L ₂	70 mm
Stopka Ø d ₁	30 mm
Výška H ₁	57,4 mm
Výška H ₂	37 mm
Druh produktu	Držiak upichovacích planžiet VDI