

**Magnet na zdvíhanie bremien, Maximálna nosnosť (rovná): 300kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085990 300
GTIN	2050001780126
Trieda položky	08P

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Plne zapuzdrený, kompaktný a ľahký zdvíhací magnet s bezpečnostným blokovaním. Pevná konštrukcia, plynulé zapínanie a vypínanie. Prilňavá plocha magnetu s 2 pozdĺžnymi pólmi.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

Technický opis

minimálna hrúbka steny materiálu rovina	4 mm
Rozmer D	99 mm
Rozmer C	100 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	4 mm

Maximálna dĺžka rovina	2500 mm
Rozmer B	214 mm
Rozmer A	152 mm
Rozmer F	231 mm
Rozmer E	81 mm
maximálna nosnosť okrúhla	150 kg
Hmotnosť	10 kg
maximálny Ø rovná	200 mm
Rozmer G	40 mm
maximálna nosnosť rovina	300 kg
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien