

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 31 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150152 31
GTIN	4045197717078
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:****Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálně podbrúsené.**

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Stopka **dobodatočne s 3 upínacími plochami na použitie** v 3-čelustovom skľučovadle.**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Technický opis

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	4,2 mm
Vonkajší Ø	31 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M16
Tolerancia stopky	h9
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	71 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		