

**Magnet na zdvíhanie bremien, Maximálna nosnosť (rovná): 600kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085990 600
GTIN	2050001780133
Trieda položky	08P

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Plne zapuzdrený, kompaktný a ľahký zdvíhací magnet s bezpečnostným blokovaním. Pevná konštrukcia, plynulé zapínanie a vypínanie. Prilňavá plocha magnetu s 2 pozdĺžnymi pólmi.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

Technický opis

Rozmer E	81 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	6 mm
Rozmer D	99 mm
Rozmer C	120 mm

maximálna nosnosť rovina	600 kg
Rozmer B	300 mm
Rozmer G	49 mm
Rozmer F	241 mm
maximálny Ø rovná	270 mm
Hmotnosť	20 kg
maximálna nosnosť okrúhla	300 kg
Maximálna dĺžka rovina	2500 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	6 mm
Rozmer A	246 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien