

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 11,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150152 11,5
GTIN	4045197716989
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:**Všetky hlbidlá s 3 reznými ranami**, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Stopka **dotatočne s 3 upínacími plochami na použitie** v 3-čelustovom skľučovadle.**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2,8 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M6
Vonkajší Ø	11,5 mm
Tolerancia stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		