

HOLEX**Univerzálne upínacie kliešte, oválne čeluste, Celková dĺžka: 225mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	708005 225
GTIN	4045197717306
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeluste a silné teleso klieští z pružinovej ocele. Rozsah upínania a upínací tlak nastaviteľné pomocou skrutky s ryhovanou hlavou. Kliešte sú kompletne poniklované. Otvorený tvar oválny.

Použitie:

Na upnutie profilovaného a plochého materiálu. Tlak pri upnutí do 10 000 N.

Materiál:

Uchopovacie čeluste z chróm-vanádiovkej ocele; zápusťkovo kované.

Technický opis

Celková dĺžka	225 mm
Rozsah upnutia	40 mm
Dĺžka čelustí	38 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte