


Garant**Súprava Eco pre dodatočné vybavenie, Šírka stopky b: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	317900 20
GTIN	4045197716712
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- Na prenos chladiacej kvapaliny na upínaco-otočný držiak a držiak na upichovací nôž systému Eco.
- Vhodné pre ocelové držiaky s rýchlou výmenou AXA s č. 318100 a držiak na výmenu PARAT s č. 316120 – 316160.
- Prívod sa realizuje pomocou hadicovej prípojky vľavo, vpravo alebo zo zadnej strany.

Rozsah balenia:

Vrátane uzatváracích skrutiek a rýchlospojky (G 1/8 palca) na pripojenie hadice s vonkajším Ø 6 mm. Dĺžka spojky 17,4 mm.

Technický opis

pre výšku stopky H ₁	20 mm
Dĺžka L ₂	25 mm
Celková dĺžka L ₁	94 mm
Celková výška H	25 mm
Šírka stopky b	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Ocelový držiak

