


**Garant**

**Držiak upichovacieho noža eco prevrätaný s vnútorným prívodom chladiaceho média, Stopka Ø d1: 20mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319133 20
GTIN	4045197717221
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- So špeciálnou, nastaviteľnou guľovou striekacou dýzou pre optimálne chladenie čepele – nezávisle od hĺbky vpichu.
- Teplota na hlavnej, ako aj vedľajšej čepeli sa značne zníži a umožní výrazné zvýšenie rýchlosti rezania.
- Pevný držiak upichovacieho noža pre upichovacie planžety.
- Upnutie planžety pomocou upínaciej dosky.

**Použitie:**

Na použitie upichovacích planžiet rôznych výrobcov.

**Upozornenie:**

Uzatváracia skrutka pre guľovú striekaciu dýzu vrátane. Pri používaní konvenčných upichovacích planžiet sa uzatvorí bočný prenos chladiacej kvapaliny cez planžetu! Vhodné upínacie pazúry č. 279840 2 a vhodné skrutky č. 279815 14. Pozri zoznam náhradných dielov.

**Technický opis**

L <sub>2</sub>	55 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	20 mm
pre výšku planžety	26 mm

L <sub>1</sub>	36 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
Výška H <sub>1</sub>	47 mm
Výška H <sub>2</sub>	29 mm
Druh produktu	Držiak upichovacích planžiet VDI