

**Čelné štiepacie kliešte ťažké prevedenie, Celková dĺžka: 280mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	721900 280
GTIN	4003773077664
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Silná hlava, priložený kĺb. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC).

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná a kalená v oleji vo viacerých úrovniach.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3,2 mm
Celková dĺžka	280 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,5 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Hlava	leštená
Druh produktu	rezacie kliešte

