

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 1,5xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232240 12
GTIN	4045197717726
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø rozsah $D_c$	12 - 12,5 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	18,8 mm
Upínacie skrutky	232990 TX7
Dĺžka stopky $L_s$	50 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX7	232990 TX7
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 0,6	211750 0,6