

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 1,5xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 232240 13 |
| GTIN | 4045197717733 |
| Trieda položky | 22G |

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Upínacie skrutky | 232990 TX8 |
| Ø rozsah D_c | 13 - 17,5 mm |
| Ø stopky D_s | 20 mm |
| Úžitková dĺžka L_1 | 26 mm |
| Dĺžka stopky L_s | 50 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Prevedenie | 1,5xD |
| Stopka | ISO 9766 |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8 | 232990 TX8 |
| Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8 | 674248 TX8 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 1,3 | 211750 1,3 |