

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 12xD, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232256 18
GTIN	4045197717801
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Znížte hodnoty posuvu  $f$  o 10% a hodnoty  $vc$  o 30%. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø rozsah $D_c$	18 - 24 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	288 mm
Upínacie skrutky	232990 TX9
Dĺžka stopky $L_s$	56 mm
Počet rezných hrán $Z$	2
Prevedenie	12xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX9	674248 TX9
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9	232990 TX9
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 2,2	211750 2,2