

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 1,5xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232257 12
GTIN	4045197717849
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	18,8 mm
Upínacie skrutky	232990 TX7
Ø rozsah D _c	12 - 12,5 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 0,6	211750 0,6
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX7	232990 TX7