

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 12xD, Typ: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232270 48
GTIN	4045197717955
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Znížte hodnoty posuvu f o 10% a hodnoty vc o 30%. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

**Technický opis**

Ø rozsah D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	576 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	5
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	12xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20	232990 TX20
--	-------------

Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

659874 50

659906 1600

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20

674248 TX20

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600

659957 1600