

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 1,5xD, Typ: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232240 36
GTIN	4045197717764
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	70,5 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Ø rozsah D_c	36 - 47 mm
Dĺžka stopky L_s	70 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	1,5xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

659874 50

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20

232990 TX20

659906 1600

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20

674248 TX20

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600

659957 1600